



WL4SLG-3F2234V

W4SLG-3V

BARREIRAS DE LUZ MINIATURA

SICK
Sensor Intelligence.



Informações do pedido

Tipo	Nº de artigo
WL4SLG-3F2234V	1058260

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/W4SLG-3V

Figura pode ser diferente



Dados técnicos em detalhe

Características

Princípio do sensor/ detecção	Barreira de luz de reflexão, Autocolimação
Dimensões (L x A x P)	15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm
Design da carcaça	Washdown ¹⁾
Forma da carcaça (saída de luz)	Retangular
Padrão de perfuração	M3
Distância de comutação máx.	0 m ... 4,5 m ^{2) 3)}
Distância de comutação	0 m ... 2 m ^{2) 3)}
Tipo de luz	Luz vermelha visível
Emissor de luz	Laser ⁴⁾
Tamanho do ponto de luz (distância)	Ø 1 mm (500 mm)
Comprimento de onda	650 nm
Classe de laser	1 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
Ajuste	Cabo ⁵⁾ Tecla de Teach-in simples
Aplicações especiais	Áreas higiênicas e molhadas, Detecção de objetos transparentes, Detecção de objetos pequenos

¹⁾ Diferenciação entre Standard/Washdown e Hygiene: a principal diferença entre um produto Standard/Washdown e um produto Hygiene é que este último foi concebido para operar no lado do processo/em contato com o meio ou na proximidade do alimento, obedecendo às normas e diretrizes usuais de concepção e com a seleção do material adequado.

²⁾ Fita refletiva REF-AC1000.

³⁾ Para uma operação confiável, recomendamos o uso de fita refletiva REF-AC1000 ou refletores nessa base, tais como P41F, PLV14-A, PLH25-M12 ou PLH25-D12. É necessário ler as instruções de aplicação antes de utilizar refletores com estrutura prismática grande.

⁴⁾ Vida útil média: 50.000 h a T_U = +25 °C.

⁵⁾ Ajuste através do cabo (ET): colocar cabo branco ou PIN2 em L+ (PNP) ou em M (NPN) conforme a sensibilidade desejada > 2 ... < 8 s ou > 8 s.

Mecânica/sistema elétrico

Tensão de alimentação	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Ondulação residual	< 5 V _{ss} ²⁾
Consumo de corrente	30 mA ³⁾
Saída de comutação	PNP
Tipo de ligação	Comutação por sombra
Corrente de saída I_{max.}	≤ 100 mA
Tempo de resposta	≤ 0,5 ms ⁴⁾
Frequência de comutação	1.000 Hz ⁵⁾
Tipo de conexão	Conector macho M8, 4 pinos ⁶⁾
Circuitos de proteção	A ⁷⁾ B ⁸⁾ C ⁹⁾
Classe de proteção	III
Peso	40 g
Filtro de polarização	✓
Material da carcaça	Aço inoxidável, Aço inoxidável V4A (1.4404, 316L)
Material, lente	Plástico, PMMA
Grau de proteção	IP66 IP67 IP68 IP69K ¹⁰⁾
Temperatura ambiente, operação	-10 °C ... +50 °C
Temperatura ambiente, operação ampliada	-30 °C ... +55 °C ^{11) 12)}
Temperatura ambiente, depósito	-30 °C ... +70 °C

¹⁾ Valores-limite na operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.

²⁾ Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_V.

³⁾ Sem carga.

⁴⁾ Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.

⁵⁾ Com proporção sombra/luz 1:1.

⁶⁾ Torque de aperto máx.: 0,6 Nm.

⁷⁾ A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_V.

⁸⁾ B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.

⁹⁾ C = Supressão de impulsos parasitas.

¹⁰⁾ Somente com o cabo de conexão IP69K corretamente montado.

¹¹⁾ A partir de uma T_U = 50 °C é permitida uma tensão de alimentação máx. V_{max} = 24 V e uma corrente máxima de saída I_{max} = 50 mA.

¹²⁾ Um funcionamento abaixo da temperatura ambiente (T_U) de -10 °C é possível quando o sensor é ligado a uma temperatura ambiente > -10 °C, em seguida é arrefecido e não mais desconectado da tensão de alimentação. Não é permitido ligá-lo a uma temperatura abaixo de -10 °C.

Características de segurança

MTTF_D	655 anos (EN ISO 13849-1) ¹⁾
DC_{avg}	0%

¹⁾ Cálculo segundo o método Parts Count.


Classificações

ECI@ss 5.0	27270902
-------------------	----------


ECI@ss 5.1.4	27270902
ECI@ss 6.0	27270902
ECI@ss 6.2	27270902
ECI@ss 7.0	27270902
ECI@ss 8.0	27270902
ECI@ss 8.1	27270902
ECI@ss 9.0	27270902
ECI@ss 10.0	27270902
ECI@ss 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528

Esquema de conexão

Cd-195



Curva característica




① Refletor PLV14-A / PLH25-M12 / PLH25-D12

② Refletor P41F / fita refletiva REF-AC1000

Tamanho do ponto de luz

Visão geral

Radius in mm (inch)




Dimensions in mm (inch)

Sensing range	Vertical	Horizontal
0.5 m (1.64 feet)	< 1.0 (0.04)	< 1.0 (0.04)
1 m (3.28 feet)	1.5 (0.06)	1.2 (0.05)
2 m (6.56 feet)	4.3 (0.17)	2.6 (0.10)
4.5 m (14.76 feet)	11.3 (0.44)	5.6 (0.22)

— Vertical
— Horizontal


Tamanho do ponto de luz (vista detalhada)

Radius in mm (inch)



— Vertical
— Horizontal

Gráfico de distância de comutação




■ Sensing range ■ Sensing range max.

- ① Refletor PLV14-A / PLH25-M12 / PLH25-D12
 ② Refletor P41F / fita refletiva REF-AC1000

Desenho dimensional (Dimensões em mm)

WSE4SL-3, WL4SLG-3



- ① Centro do eixo do sistema óptico
 ② Rosca de fixação M3
 ③ LED indicador amarelo: status recepção luminosa
 ④ LED indicador, verde: tensão de alimentação ativa
 ⑤ Tecla de teach-in simples

Acessório recomendado

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/W4SLG-3V

	Descrição resumida	Tipo	Nº de artigo
Cantoneiras e placas de fixação			
	Cantoneira de montagem para montagem no piso, Aço inoxidável 1.4571, incl. material de fixação	BEF-W4-B	2051630
Refletores			
	Refletor de aço inoxidável, design lavagem à alta pressão, quimicamente resistente, grau de proteção IP 69K, aparafusável, vidros frontais de PMMA, 14 mm, Aço inoxidável V4A (1.4404, 316L), aparafusável, fixação de 2 orifícios	PLV14-A	2063405

	Descrição resumida	Tipo	Nº de artigo
	<p>Conectores encaixáveis e cabos</p> <p>Cabeçote A: Conector fêmea, M8, 4 pinos, reto Cabeçote B: extremidade do cabo aberta Cabo: Cabo do sensor/atuador, PVC, não blindado, 5 m Este produto é normalmente resistente a produtos de limpeza químicos (ver ECOLAB). Antes de utilizar outros produtos de limpeza, consulte, Não resistente a ácido lático e peróxido de hidrogênio (H2O2)</p>	DOL-0804-G05MNI	6059194

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com