
OGS301

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/6M



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		boîtier fileté
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 20
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	800
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	755
Données mécaniques		
Poids	[g]	245,8
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6

OGS301


Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/6M

Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	boîtier: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		

Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
BN = brun
BU = bleu

OGS301

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/6M

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

