

## Datasheet

# 17mm Flexible Ratcheting Gear Wrench

Codice RS [487-218](#)



### Specifiche:

- Materiale: acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo (cr-v 6140) per corpo chiave, acciaio al cromo molibdeno (scm-440) per ingranaggio a cricchetto e nottolino.
- Finitura: pannello piatto, corpo chiave con lucidatura a specchio e cromata, finitura in fosfato per ingranaggio a cricchetto.
- Durezza: trattamento termico HRC 42~48 per corpo chiave, HRC 48~52 per ingranaggio a cricchetto e nottolino.

### Contenuto:

1 pz. Chiave a cricchetto a testa flessibile 17mm - (72 denti, lunghezza totale-233 mm, peso netto-207 grammi)

### Note:

La durezza del corpo della chiave è conforme a DIN 899- fila II; le prove di coppia del lato scatola sono conformi a DIN 899 - fila a e estremità aperta sono conformi a DIN 899 - fila c e gli spessori go no-go di entrambe le estremità a scatola e aperta sono conformi ai requisiti DIN 475 parte fila 1.



**Misura lunghezza totale test coppia (min)**

8 mm	136,0	+ - 1,50 mm	(13,30, 34,50 nt-m)
9 mm	143,0	+ - 1,50 mm	(18,40, 45,40 nt-m)
10 mm	159,0	+ - 1,50 mm	(24,80, 58,10 nt-m)
11 mm	168,0	+ - 1,50 mm	(32,30, 72,70 nt-m)
12 mm	174,0	+ - 1,50 mm	(41,20, 89,10 nt-m)
13 mm	180,0	+ - 1,50 mm	(51,60, 107,00 nt-m)
14 mm	190,0	+ - 1,50 mm	(63,50, 128,00 nt-m)
15 mm	200,0	+ - 1,50 mm	(77,00, 150,00 nt-m)
16 mm	216,0	+ - 1,50 mm	(92,30, 175,00 nt-m)
17 mm	233,0	+ - 1,50 mm	(107,0, 201,0 nt-m)
18 mm	239,0	+ - 1,50 mm	(128,0, 230,0 nt-m)
19 mm	248,0	+ - 1,50 mm	(149,0, 261,0 nt-m)