Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nur über unseren Service verfügbar

Forta elektromechanisches Stellglied M700 S2 für Durchgangsventil

8800441000

Eingestellt am: 18.02.2022

Der Service wird eingestellt am: 18.02.2022

EAN Code: 3606489659400

Hauptmerkmale

Produktreihe Stellantriebe	SpaceLogic
Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Stellantriebstyp	Elektrisch
Produktserie Stellantriebe	M700
Stellantriebsmodell	M700
Produktbestimmung	Durchgangsventil
Stellglied	Linear
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Steuerungstyp	Automatische Rückstellung
Schalterfunktion	2 SPDT
rated supply voltage	24 V AC/DC
Analoger Eingangsbereich	0 - 10 V DC
Rückkopplungssignal	2 - 10 V DC
Transformator-Nennleistung in VA	50 VA
Leistungsaufnahme in VA	30 VA AC
Halteleistungsaufnahme in VA	30 VA AC
Verlustleistung Rücklauf	Rückstellung
Steuersignal	Schwimmend Proportional/modulierend
Hublänge	9…52 mm
Automatische Kalibrierung des Hubes	Richtig
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
[N] Kraft	700 N
[lbf] Kraft	157 lbf
Positionsanzeige	Hubanzeige am Joch
Anschluss an die Rohrleitung	2 x 20-mm-Rohrloch
Leitungen und Verbindungen	Klemmenblock
Laufzeit des Hubes	15 s
Hublaufzeit ohne Last einziehen	95 s

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP54
Einschaltdauer	20 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…90 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10…50 °C
Zielregion	Europa Asien-Pazifik. Australien.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	22,8 cm
VPE 1 Breite	22,4 cm
VPE 1 Länge	31,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,9 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**353 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**262 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**72 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**9 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**79**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Austauschbare Batterie	**Nein**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**