

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-Kontaktträger




1689983

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689983>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, Aufnahme für 5 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...



## Ihre Vorteile

- Kompatibel mit IP67-Tüllengehäuse und Anbaurahmen
- Leichte Montage

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1689983             |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück            |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABNCAB              |
| GTIN                                     | 4017918914387       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,93 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,93 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85369010            |
| Ursprungsland                            | DE                  |

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-Kontaktträger



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689983>

## Technische Daten

### Hinweise

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellhinweis: | Die Kontakte müssen separat bestellt werden, da sie nicht im Lieferumfang der Kontaktträger enthalten sind. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Produkttyp             | Kontakteinsatz |
| Bauform                | D-SUB          |
| Polzahl                | 5              |
| Steckgesicht           | D-SUB          |
| Anzahl der Steckplätze | 1              |
| Geschirmt              | ja             |

### Elektrische Eigenschaften

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Übertragungsmedium | Kupfer |
|--------------------|--------|

### Anschlussdaten

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Anschlussart | Wellenlötkontakte |
|--------------|-------------------|

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 12,6 mm  |
| Höhe   | 12,93 mm |
| Länge  | 53,42 mm |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Material Gehäuse               | Metall          |
| Material Gehäuseoberfläche     | metallisiert    |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche     | Gold            |
| Material Kontaktträger         | PBTP            |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|             |       |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 500 |
|-------------|-------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP20              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 125 °C |

### Montage

|            |                |
|------------|----------------|
| Montageart | Schraubmontage |
|------------|----------------|

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-Kontaktträger


1689983

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689983>



## Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Bohrplan

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-Kontaktträger

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689983>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689983>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E118976

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-Kontaktträger



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689983>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-Kontaktträger



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689983>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)