



RASEY35-TV-VA-FD

Palier à semelle

Corps de paliers à semelle, conception FD

Information technique





Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	167 mm	Longueur
H_2	94 mm	Hauteur
≈m	0,76 kg	Poids

Cotes de montage

J	127 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Largeur (rainure)
N_1	18 mm	Longueur (rainure)
W	3 mm	Largeur entre plats

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Dimensions

H	47,6 mm	Distance axe arbre
A	48 mm	Largeur (base)
H_1	18 mm	Hauteur (base)
B	42,9 mm	Largeur
B_3	44,85 mm	Distance housing centre to cap end
S_1	25,4 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrication

information additionnelle

	GEH.ASE07-TV-WHT	Corps de palier
	GYE35-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
	KASK07-S-G-WHT	Couvercle
	KASK07-S-R-NBR-WHT	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact