




## GRAE25-XL-NPP-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B

X-life

### Information technique



#### Votre alternative produit actuelle

joint	NPP	NPP
profil de la surface extérieure	B	

#### dimensions principales & données de performance

d	25 mm	Alésage
D SP	52 mm	Diamètre extérieur
B	21,4 mm	Largeur
C ur	370 N	Limite à la fatigue, radiale
B 1	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	14.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,19 kg	Poids

#### Dimensions

C	15 mm	Largeur, bague extérieure
S	7,5 mm	Distance piste
d 2	30,5 mm	Diamètre de bord joint bague intérieure
C a	4,1 mm	Distance trou de lubrification
d 3	37,5 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage
W	3 mm	Largeur entre plats



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 02:46:45 UTC

SCHAFFLER

## facteurs de calcul

f<sub>0</sub> 13,8 Facteur de calcul

## Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique