


KR26

Galet de roulement

Stud type track rollers KR...-B, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the contact flange and contact washer, gap seals on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	SPSP	Gap seal on both sides
profile bague extérieure	R500	Diamètre extérieur sphérique (Standard)
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KSP	Via head, stud and fit
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	26 mm	Diamètre extérieur
d 1	10 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	36 mm	Largeur
C r w	5.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	6.500 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	860 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	8.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	56,899 g	Poids



Dimensions

B 1	13,2 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B 2	23 mm	Longueur effective du goujon
C	12 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,6 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	17,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M10X1	Filetage
l G	12 mm	Longueur de taraudage
W	5 mm	Largeur entre plats
R	500 mm	Rayon bague extérieure profile externe

information additionnelle

	NIPA1X4,5	Graisser entrainement
M A	15 Nm	Couple de serrage écrou