

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Anbaurahmen



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413961>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Metall, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und Befestigungsschrauben, inkl. RJ45-Einsatz mit IDC-Kabelanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1413961
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNODB
GTIN	4055626082196
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	46,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	40,211 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Bauform	RJ45
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	1

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Betriebsspannung	72 V (DC)
Frequenzbereich	500 MHz
Isolationswiderstand	> 500 MΩ (100 V DC)
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungsrate	10 GBit/s

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	IDC-Anschluss
--------------	---------------

Maße

Breite	22,2 mm
Höhe	42 mm
Länge	51 mm

Materialangaben

Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung Steckgesicht	NBR
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Schutzdeckel	PC

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Anbaurahmen



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413961>

Kabel / Leitung

Geschirmt	ja
Leitungsaußendurchmesser	4,5 mm ... 9 mm
Aderdurchmesser	0,4 mm ... 0,65 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolation	0,8 mm ... 1,6 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 750
-------------	-------


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Anbaurahmen



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413961>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413961>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E335024-20160727				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Anbaurahmen



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413961>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1413961>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de