

## 特点

- 主体-镀锌钢
- 柱塞-不锈钢
- 吊装环-不锈钢
- 螺纹尺寸- M6 至 M12
- 标配提升环和锁紧螺母

## RS PRO M10 指数柱塞

RS 库存号: 237-687



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

这些基本索引型打孔机带有来自我们自己的 RS PRO 品牌的拉 / 起吊环，设计具有简单的表面，尺寸非常小。

## 一般规格

类型	分度柱塞
主体材料	主体-镀锌钢，柱塞-不锈钢，吊环-不锈钢
螺纹尺寸	M10
应用	设计用于不需要高精密度分度的应用


## 机械规格

球直径	6mm
长度	20mm

## 认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

## 球形和弹簧柱塞



Part No.	A	B	C	Thread size	Plunger diameter (mm)
237671	14	12	4	M6	4
237750	18	16	5	M8	5
237687	24	20	6	M10	6
237564	30	24	8	M12	8