

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT S3DM/S3DB - Coffret modulaire - H800xL600xP150 - Porte transparente

NSYS3DM8615T

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT S3DM
Application	Application de distribution modulaire
Catégorie	Enveloppe compacte
Hauteur nominale de l'enveloppe	800 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	150 mm
Type de porte	Vitré
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Type de plaque passe-câbles	Standard
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Destination du produit	Pour installation de châssis modulaire DLM
Composition de l'appareil	2 plaque presse-étoupe : haut et bas 1 corps 1 porte 1 serrure

### Complémentaires

Type de corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre de portes	Face avant : 1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	3 points de fixation, double barre 3 mm
Accessibilité pour l'exploitation	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque presse-étoupe par vis
Matière	Corps : acier Porte : acier et verre de sécurité
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	GL BV UL cUL DNV

## Environnement

Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à CEI 62262

Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Hauteur de l'emballage 1 19,500 cm

Largeur de l'emballage 1 61,000 cm

Longueur de l'emballage 1 81,500 cm

Poids de l'emballage (Kg) 19,910 kg

Type d'emballage 2 PAM

Nb produits dans l'emballage 2 12

Hauteur de l'emballage 2 177,000 cm

Largeur de l'emballage 2 100,000 cm

Longueur de l'emballage 2 120,000 cm

Poids de l'emballage 2 252,000 kg

## Garantie contractuelle

Coverage Produit de base

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	<b>188</b>
Profil environnemental du produit (PEP)	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	<b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b>
Reprise	<b>Oui</b>