

CARACTERISTIQUES

- Impédance de 75 ohms
- Longueur de bobine de 50 m
- Gaine en PVC noir robuste
- Diamètre de 6,1 mm
- Tresse en cuivre nu
- Conducteur en acier recouvert de cuivre

Câble coaxial RG59B/U sans terminaison noir de RS Pro, diamètre externe de 75 Ω 6,1 mm 100 m

RS code commande : 665-5861



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La marque de confiance RS Pro fournit un câble coaxial RG316/U non terminé à sans terminaison. Fabriqué à partir de composants standard, ce câble flexible a été conçu pour permettre à l'utilisateur de fixer des points de connexion à chaque extrémité

Les câbles de type coaxial sont conçus pour transporter des signaux sur de longues distances et sont faciles à installer.

Caractéristiques

Type coaxial	RG59B/U
Connecteur A	Sans terminaison
Connecteur B	Sans terminaison
Avec terminaison/sans terminaison	Sans terminaison
Couleur de la gaine	Noir
Applications	Connexion d'émetteurs et récepteurs radio avec leurs antennes, connexions de réseau informatique (Internet), transmission de signaux satellite à votre téléviseur

Spécifications

Tension nominale	30V
Capacité	67pF/m
Impédance caractéristique	75 Ω
Propagation de la vitesse (%)	66.70%
Conducteur DCR (ohm/km)	<235

Atténuation (@ 20 °C)

Fréquence (MHz)	Atténuation (db/100m)
50	8
200	17
400	24

Spécifications mécaniques

Longueur	100m
Diamètre extérieur	6.1mm
Type de brins conducteurs	Solide

Article	Matériau	Diamètre	Epaisseur
Conducteur interne	Cuivre plaqué argent	0.58mm	0.58mm
Isolation	SPE	3.70mm	1.560mm
Veste	PVC	6.10mm	0.75mm

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Plage de température de fonctionnement : -	-40 à 70 °C.
Température d'utilisation minimale	-40°C
Température d'utilisation maximale	70 °C

Homologations

Conformité/certifications	EN61340
---------------------------	---------

