

## MERKMALE

- **Ultraschlankes und kompaktes Gehäuse**
- **Das Flutlicht besteht aus Aluminium und gehärtetem Glas**
- **115° Strahlwinkel**
- **Verstellbare Halterung**
- **Die LED-Lampen bieten eine Farbtemperatur von 4000 K, was bedeutet Zu einem kühlen weißen Licht**
- **Eine LED-Leuchte bietet bis zu 90 % mehr Energieeffizienz Als herkömmliche Halogen- oder Glühlampen**
- **Für Außenbereiche geeignet**
- **Ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen sowie für den Einsatz zu Hause**
- **Ein integrierter PIR-Sensor ermöglicht die Bewegungserkennung von oben Bis 10 Meter**

## RS Pro LED-Fluter, 70 W, 6300 lm, IP65 PIR 220 → 240 V ac

RS Best.-Nr. 176-8517



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Rahmenlose LED-Fluter von RS Pro, geeignet für den Austausch von Halogenflutern. Der RS Pro Fluter hat ein rahmenloses und schlankes Design und ist damit ein kompaktes und effektives Flutlicht ohne große Mengen. Das leichte Gehäuse besteht aus Durable Aluminium und gehärtetem Glas für den Einsatz in extremen Umgebungen wie den Elementen im Freien. Die Lichtleistung von 6300 lm (Lumen) macht es zu einem extrem vielseitigen Fluter für große Räume wie Baugebiete, Parkplätze und Gärten, während die Fluter als Standard- oder PIR-Sensoreinheiten erhältlich sind, um je nach Ihren Bedürfnissen zusätzliche Flexibilität zu bieten.

## Allgemeine

<b>Flutlichtart</b>	LED-Fluter
<b>Leuchtkraft</b>	6300lm
<b>Lichtstromeffizienz</b>	90 lm/W
<b>Bereich</b>	Rex Schlank
<b>Lichtfarbe</b>	Kühles Weiß
<b>Farbtemperatur</b>	4000K
<b>Sensor</b>	PIR
<b>PIR im Lieferumfang enthalten</b>	Ja
<b>Strahlwinkel</b>	115°
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Anwendungen</b>	Lagerhäuser, Parkplätze, Gehwege, Baugebiete, Parks und Gärten, Heimsicherheit

PIR-Spezifikationen	
<b>Umgebungslicht (einstellbar)</b>	5-2000lux
<b>Erkennungsabstand (einstellbar)</b>	Max. 8 ±2 m @ 24 °C
<b>Bewegungsgeschwindigkeit der Erkennung</b>	0,6 m/s bis 1,5 m/s.
<b>Erkennungswinkel</b>	120°
<b>Einbauhöhe</b>	1,8 m bis 2,5 m
<b>Zeitverzögerung</b>	10sec ±5sec – 8min ±2min

### Elektrische

<b>Wattleistung</b>	70W
<b>Spannung</b>	220 V bis 240 V ac
<b>Frequenzbereich</b>	50 Hz bis 60 Hz
<b>Lampentyp</b>	Feste LED
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lebensdauer</b>	30000h

### Mechanische

<b>Abmessungen</b>	360,9 mm x 281,6 mm
<b>Höhe</b>	360.9mm
<b>Breite</b>	281.6mm

### Schutzkategorie

<b>IP-Schutzart</b>	IP65
<b>IK-Klassifizierung</b>	IK08

### Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	EN61340
-----------------------------------	---------





