

PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子

3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接地端子，连接量: 3，接线方式: 直插式连接，第一层，横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黄绿相间

优势

- 2、3和4导线端子外形相同
- 提供外形相同的接地端子
- PTS 2,5配备4个桥接井，可提供多种电位桥接选择
- 弯角入线，用于在扁平式端子箱中使用
- 当用在隐蔽布线系统中时，可节省大量空间

商业数据

订货号	3214602
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2222
产品关键代码	BE2222
目录页面	页码44 (C-1-2019)
GTIN	4046356616348
单件重量 (含包装)	6.89 g
单件重量 (不含包装)	6.89 g
原产地	PL

PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子



3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>

技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
产品系列	PTS
连接量	3
行数	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	3
额定横截面	1.5 mm²

第一层

注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 60947-7-2
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 1 mm² 建议使用AI-S 1-8 TQ套管, 订货号1200293

第一层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.25 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 1 mm²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	⚡ II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围 (1)	-60 °C ... 85 °C
工作温度范围 (2)	-40 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3214576 D-PTS 1,5/S 1204504 SZF 0-0,4X2,5

PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子



3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>

输出	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
	(永久)

Ex 连接数据 概述

额定横截面	1.5 mm ²
额定接线容量AWG	16
刚性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16
柔性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	50.7 mm
深度	37 mm
NS 35/7,5深度	38.5 mm
NS 35/15深度	46 mm

材料规格

颜色	绿黄相间
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
----	-------------------------------------

PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子



3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>

频谱	使用寿命测试类别 1，B 级，已安装在车身上
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD等级	$1.857 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
加速度	0.8g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）
结果	已通过测试

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-2
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图



PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子



3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>



CSA
认证ID: 13631

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	-	-	26 - 14	-



EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus 认证
认证ID: E60425

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	-	-	26 - 14	-
使用组 C	-	-	26 - 14	-
使用组 D	-	-	26 - 14	-



LR
认证ID: LR2371832TA



NK
认证ID: 14ME0912



BV
认证ID: 39980/B0 BV

DNV

认证ID: TAE000010T



IECEX
认证ID: IECEX SEV13.0005U



ATEX
认证ID: SEV13ATEX0159U

PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子

3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>



CCC

认证ID: 2020322313000631



EAC Ex

认证ID: KZ 7500525010101950

PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子



3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTS 1,5/S-TWIN-PE - 接地端子



3214602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3214602>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn