


Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Orifice de fuite
3 zone d'étanchéité



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
PMSA pour des applications selon NEC	25 bar	2,5 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	462
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm Ø 84 mm
Étanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

E33229



Adaptateurs process Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Accessoires	
Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123
	bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces