


KQ5006



Détecteur capacitif

KQ-3067NAPKG/0,04M/AS



- 1 LED
- 2 Face active



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	8; (préréglé: 6,7 mm (± 10%))
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	57 x 36 x 10
Application	
Application	Détection de graines
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 17
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10
Résistance courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui
Zone de détection	
Portée [mm]	8; (préréglé: 6,7 mm (± 10%))
Portée réglable	oui
Réglage usine portée [mm]	6,7



Détecteur capacitif

KQ-3067NAPKG/0,04M/AS

Exactitude / déviations			
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystérésis	[% de Sr]	1...15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-20...20	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF		[Années]	771
Homologation UL		Ta	-25...80 °C
		Enclosure type	Type 1
		alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques			
Poids		[g]	22,8
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions		[mm]	57 x 36 x 10
Matières		PBT; TPE-U; inox	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		adaptateurs de fixation: 1, (posé)	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			
Câble: 0,045 m, PUR			
Connecteur: 1 x M8; codage: A			
			

KQ5006



Détecteur capacitif

KQ-3067NAPKG/0,04M/AS

Raccordement

