

Designation




ROUE ACIER Ø80MM A SUPPORT EXTERIEUR, GORGE RONDE Ø16MM

CODE ARTICLE

4350601



Diamètre de roue	Ø80
Diamètre de roue ØD	77,5±0,5mm
Largeur de roue S	24±0,5mm
Diamètre sur gorge	64,5±0,5mm
Profondeur de gorge H	6,5±0,5mm
Rayon de gorge R	8,3±0,2mm
Largeur de support C	38±0,5mm
Longueur de support G	120±0,5mm
Entraxe des trous E	90±0,5mm
Dimension des trous F	Trou oblong 8,5 x12
Hauteur totale A	86±0,5mm
Hauteur B	75±0,5mm
Gorge	Ronde Ø16mm
Roulement à billes	1 roulement à billes type 6203 -2RS
Capacité de charge	200 Kg
Poids	0,895kg



DESCRIPTION

Roue en acier décollété, gorge ronde 16m, zinguage de protection. Un roulement à billes central. Support en tôle d'acier embouti de 3mm d'épaisseur, protection par zinguage chromatisé blanc.

APPLICATION

Accessoire de portail. A boulonner ou à souder sous le châssis du portail.
Destiné à rouler sur un rail rond.