



 PRODUCT-DETAILS

E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p WMP

E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p WMP



概要信息

产品型号	E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p WMP
产品ID	1SDA072221R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644760717
目录说明	E1.2C 1600 Ekip Dip LI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 1600 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance

REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	db963041-0b5f-4fbf-9732-72373e7d01bc Italy (IT)
简化的SCIP	82e28a42-5ee9-4664-bc97-34c57bc1170f Germany (DE) 516f8cdb-1e52-49fe-9d92-bcd60f6359a1 Poland (PL) b6dd9043-fcde-464b-a7b0-bf20490cdb0c Poland (PL) 07f0cc50-936b-4311-9730-d3c2c2841cda Czech Republic (CZ) 086a6eda-3e3e-4c3a-8b46-5bf87693bc22 Portugal (PT) 07add197-52b2-4190-bbdb-c08fc89cf30c Bulgaria (BG) 8e6dbbc9-1357-4929-a2b0-c7f324b2543e Sweden (SE) fa1e6d1b-6482-4c97-adde-370326165dde Belgium (BE) b83eb728-6f95-448d-bc9d-c8dea752c1a0 Spain (ES) 70f9e7c9-243b-4ad7-90d2-f7e034729b42 Hungary (HU) e7ddd871-49d4-4878-9b0e-e73199b42db3 Poland (PL) 52ca09bd-46ca-4ef9-94de-a3b84c7136b5 Norway (NO) f3ea1491-4bbc-494b-aa65-3ac22aa2dbec Germany (DE) ac41343b-e4b8-488f-8870-bc40599b81d5 Croatia (HR) 0049aa51-ba89-4c5a-8ba6-0f1f33ccd576 Germany (DE) ea4a85b9-07fc-4e7e-abe1-228c038d56c6 Germany (DE) b74db57b-6d4a-4263-8b97-ac79f228d5d2 Germany (DE) e4610b46-c16b-4abb-84fc-a7cf915d97fe Denmark (DK) fefa0613-8212-4579-b97b-37bc963a153e Belgium (BE) 2e9c2fb8-f428-4aae-b7df-b2ed68659b15 Estonia (EE) cbbe2aa1-898d-4b7d-ab59-0bdb4fd00abd Netherlands (NL) 09dbe8a3-862f-4f5a-8927-d17c9c5a2757 Finland (FI) e3edfea4-1427-4762-b495-a8820818adf0 Greece (GR) a2a925bc-4e11-4fa8-b27e-11ad24eabb81 France (FR) 51458665-f47c-428d-9979-87c84ab80cb5 Sweden (SE) e8116ff8-fdb9-4ed6-8779-86810ef1f2cb France (FR) ddbc78f1-2249-45e1-9c6a-8e3020c08d28 Hungary (HU)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	Z1CSEJAA000A00000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644760717
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm

1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644760717

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue = < 440 V 3000 cycle Ue = 500 ... 690 V 6500 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	400 W
额定电流 (I _n)	1600 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1600 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Dip LI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	C
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明 (文件编码)

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证 (本安)	No certification needed
数据手册, 技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

