

MERKMALE

- Hochleistungsdesign
- Leistungsstufe 3
- RS232-
Standardschnittstelle
- Robustes Gehäuse
aus verzinktem Stahl
- Bearbeitete
Kontakte
- Isolator gemäß UL
94V-0
- Flansche mit 3,05-
mm-
Montagebohrungen
zur Schraubmontage
an Ein Panel
- Lötanschlüsse für
einfachen
Kabelanschluss

15-polige Sub-D- Einbausteckverbinderbuchse von RS Pro, 2,74 mm Rastermaß

RS Best.-Nr. 473-919



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Ein hochwertiger D-Subminiatur-Steckverbinder von RS PRO mit einem glanzverzinnten Stahlgehäuse mit Erdungskerb für Abschirmung gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen. Lötanschlüsse auf der Rückseite dieses Steckverbinders ermöglichen den einfachen Anschluss von Drähten. Diese D-Subminiatur-Steckverbinder haben eine RS232-Standardschnittstelle und entsprechen BS9523 F0010 und F0018. Die Stifte dieser Subminiatur-Steckverbinder sind hochwertig und verfügen über Flansche mit vorgebohrten Löchern auf jeder Seite mit einem Durchmesser von 3,05 mm für einfache Frontplattenmontage. Diese D-Sub-Steckverbinder sind ideal zur Herstellung von E/A-Verbindungen (Eingang/Ausgang) bei einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel.

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Kontakte	15
Geschlecht	Stecker
Gehäuseausrichtung	Gerade
Montageart	Tafelmontage
D-Steckverbinder	Standard-D-Sub
D-Sub-Gehäusegröße	B
Anschlussmethode	Lot
Gehäusematerial	Stahl
Abmessungen	39,14 mm x 12,55 mm x 14,85 mm
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung	Goldblitz
Anwendung	Computer, Monitore und Scanner, Netzwerk- und Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte, Industrielle Geräte, Prüf- und Messgeräte, Fernbedienung Sensoren und Datenlogger, tragbare Geräte zur Stromerzeugung
Leistungsstufe	1; 2 oder 3
Einstufung der Materialentflammbarkeit	UL94 V-0

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom	5.0A
Nennspannung	750V
Kontaktwiderstand	$5 \times 10^{-3} \text{ Ohm}$
Isolationswiderstand	$<5 \times 10^{-9} \text{ Ohm}$

Mechanische Spezifikationen

Rastermaß	2.74mm
Länge	39.14mm
Breite	12.55mm
Tiefe	14.85mm

Betriebsumgebungsspezifikationen


Maximale Betriebstemperatur	+125°C
Minimale Betriebstemperatur	-55°C

Zulassungen


Konformität/Zertifizierung	BS9523 F0010 und F0018/MIL-C-24308, BS9523 F0018 und DIN 41652
-----------------------------------	--



Standard Density Plug Inserts




Panel Mounting Specifications



Dimensions

Shell Size	Positions	Mounting Method		A		B		C		D		E		F		H		
		Front/Rear Panel	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		
E	9	Front	0.98	24.89	0.49	12.45	0.87	22.10	0.44	11.18	0.51	12.95	0.26	6.60	0.08	2.03		
		Rear	0.98	24.89	0.49	12.45	0.81	20.57	0.40	10.16	0.45	11.43	0.23	5.84	0.13	3.30		
A	15	Front	1.31	33.27	0.66	16.76	1.10	27.94	0.60	15.24	0.51	12.95	0.26	6.60	0.08	2.03		
		Rear	1.31	33.27	0.66	16.76	1.13	28.70	0.57	14.48	0.45	11.43	0.23	5.84	0.13	3.30		
B	25	Front	1.85	46.99	0.93	23.62	1.74	44.20	0.87	22.10	0.51	12.95	0.26	6.60	0.08	2.03		
		Rear	1.85	46.99	0.93	23.62	1.67	42.42	0.84	21.34	0.45	11.43	0.23	5.84	0.13	3.30		
C	37	Front	2.50	63.50	1.25	31.75	2.39	60.71	1.20	30.48	0.51	12.95	0.26	6.60	0.08	2.03		
		Rear	2.50	63.50	1.25	31.75	2.33	59.18	1.16	29.46	0.45	11.43	0.23	5.84	0.13	3.30		
D	50	Front	2.41	61.21	1.20	30.48	2.30	58.42	1.15	29.21	0.62	15.75	0.31	6.60	0.08	2.03		
		Rear	2.41	61.21	1.20	30.48	2.22	56.39	1.11	28.19	0.56	14.22	0.28	5.84	0.13	3.30		



Shell Size	Positions	Connector Type	A ±.015" (0.38mm)		B ±.010" (0.25mm)		B ₁ ±.005" (0.13 mm)		C ±.005" (0.13mm)		D ±.010" (0.25mm)		D ₁ ±.010" (0.25mm)		E ±.010" (0.25mm)	
			in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
E	9	Plug	1.213	30.81	—	—	.666	16.90	0.984	24.99	—	—	.329	8.40	.494	12.55
		Socket	1.213	30.81	.640	16.26	—	—	0.984	24.99	.308	7.82	—	—	.494	12.55
A	15	Plug	1.541	39.14	—	—	.994	25.30	1.312	33.32	—	—	.329	8.40	.494	12.55
		Socket	1.541	39.14	.968	24.59	—	—	1.312	33.32	.308	7.82	—	—	.494	12.55
B	25	Plug	2.088	53.04	—	—	1.534	39.00	1.852	47.04	—	—	.329	8.40	.494	12.55
		Socket	2.088	53.04	1.508	38.30	—	—	1.852	47.04	.308	7.82	—	—	.494	12.55
C	37	Plug	2.729	69.32	—	—	2.182	55.40	2.500	63.50	—	—	.329	8.40	.494	12.55
		Socket	2.729	69.32	2.156	54.76	—	—	2.500	63.50	.308	7.82	—	—	.494	12.55
D	50	Plug	2.635	66.93	—	—	2.079	52.80	2.406	61.11	—	—	.436	11.07	.605	15.37
		Socket	2.635	66.93	2.062	52.34	—	—	2.406	61.11	.420	10.67	—	—	.605	15.37

Shell Size	Positions	Connector Type	G ±.010" (0.25mm)		H ±.010" (0.25mm)		J ±.010" (0.25 mm)		K ±.005" (0.25mm)		L ±.010" (0.25mm)		M ±.010" (0.25mm)	
			in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
E	9	Plug	.759	19.28	.422	10.72	.030	0.76	.236	5.99	.045	1.14	.422	10.72
		Socket	.759	19.28	.422	10.72	.030	0.76	.243	6.17	.045	1.14	.429	10.92
A	15	Plug	1.083	27.51	.422	10.72	.030	0.76	.236	5.99	.045	1.14	.422	10.72
		Socket	1.083	27.51	.422	10.72	.030	0.76	.253	6.17	.045	1.14	.429	10.92
B	25	Plug	1.625	41.27	.422	10.72	.039	0.99	.231	5.87	.060	1.52	.426	10.82
		Socket	1.625	41.27	.422	10.72	.030	0.76	.243	6.17	.045	1.14	.429	10.92
C	37	Plug	2.272	57.71	.422	10.72	.039	0.99	.231	5.87	.060	1.52	.426	10.82
		Socket	2.272	57.71	.422	10.72	.030	0.76	.243	6.17	.045	1.14	.429	10.92
D	50	Plug	2.178	55.32	.534	13.56	.039	0.99	.231	5.87	.060	1.52	.426	10.82
		Socket	2.178	55.32	.534	13.56	.030	0.76	.243	6.17	.045	1.14	.429	10.92

B and D are outside dimensions for socket. D and B are inside dimensions for plug.