SIEMENS

Datenblatt 3SE5232-0CE12-1CA0



Positionsschalter mit erhöhtem Korrosionsschutz Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047, 31 mm Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte (austauschbar) Rollenhebel aus Edelstahl mit Kunststoffrolle 13 mm

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Mechanische Positionsschalter
Produkttyp-Bezeichnung	3SE5
Hersteller-Artikelnummer	
● des mitgelieferten Antriebskopfs für Positionsschalter	3SE5000-0AE12
● der mitgelieferten Schaltkontakte	3SE5000-0CA00
● des mitgelieferten Leergehäuses mit Deckel	3SE5232-0AC05-1CA0
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion Zwangsöffnung	Ja
Isolationsspannung Bemessungswert	400 V
Verschmutzungsgrad	Klasse 3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	6 kV
Schutzart IP	IP65
Schockfestigkeit	
● gemäß IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
Schwingfestigkeit	
● gemäß IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5 g
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	15 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) bei AC-15 bei 230 V typisch	100 000
thermischer Strom	10 A
Material des Gehäuses des Schalterkopfs	Kunststoff
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	B
Dauerstrom des Leitungsschutzschalters C-Charakteristik	1 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes flink	10 A; für einen Kurzschlussstrom kleiner 400 A
Dauerstrom des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG	6 A
Wirkprinzip	mechanisch
Wiederholgenauigkeit	0,05 mm
RoHS-Richtlinie (Tag/Monat/Jahr)	07/01/2006
SVHC Stoffname	Imidazolidin-2-thion CAS-Nr. 96-45-7
Nettogewicht pro ME	0,075 kg
Mindestbetätigungskraft in Betätigungsrichtung	10 N
Länge des Sensors	94,4 mm
Breite des Sensors	31 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
● während Betrieb	-25 ... +85 °C
● während Lagerung	-40 ... +90 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Hauptstromkreis	
Ausführung des Schaltkontakts	mechanisch
Betriebsfrequenz Bemessungswert	50 ... 60 Hz
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	1
Betriebsstrom bei AC-15	
● bei 24 V Bemessungswert	6 A
● bei 120 V Bemessungswert	6 A
● bei 240 V Bemessungswert	6 A
● bei 400 V Bemessungswert	4 A
Betriebsstrom bei DC-13	
● bei 24 V Bemessungswert	3 A
● bei 125 V Bemessungswert	0,55 A
● bei 250 V Bemessungswert	0,27 A
● bei 400 V Bemessungswert	0,12 A
Gehäuse	
Bauform des Gehäuses	Quader, schmal
Material des Gehäuses	Kunststoff
Beschichtung des Gehäuses	sonstige
Ausführung des Gehäuses gemäß Norm	Ja
Antriebskopf	
Ausführung des Betätigungselements	Rollenhebel,Edelstahlhebel, Kunststoffrolle
Normbezeichnung des Schalterkopfs	EN 50047, Form E
Form des Schalterkopfs	Rolle
Ausführung der Schaltfunktion	Zwangsöffner
Schaltprinzip	Sprungschaltglieder
Anzahl der Schaltkontakte sicherheitsgerichtet	1
Ausführung der Kabeleinführung	1x (M20 x 1,5)
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte	
● eindrähtig	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung	1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)
● bei AWG-Leitungen eindrähtig	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
● bei AWG-Leitungen mehrdrähtig	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Kommunikation/ Protokoll	
Ausführung der Schnittstelle	ohne
Sicherheitsrelevante Kenngrößen	
Produktfunktion geeignet für Sicherheitsfunktion	Ja
Gebrauchsdauer maximal	20 a
Prüfung verschleißbedingter Gebrauchsdauer notwendig	Ja
Anteil gefahrbringender Ausfälle	
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	20 %
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	20 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920	1 000 000
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
Gerätetyp gemäß ISO 13849-1	3
IEC 61508	
Sicherheitsgerätetyp gemäß IEC 61508-2	A
Approbationen Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	**Prüfbescheinigungen**


© Copyright Siemens

Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis


Prüfbescheinigungen	Sonstige	Umwelt
Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis	Bestätigung	Umweltbestätigung


Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5232-0CE12-1CA0
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5232-0CE12-1CA0
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5232-0CE12-1CA0
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5232-0CE12-1CA0&lang=de



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens





letzte Änderung: 04.04.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens