

## 特点

- 橡胶符合 rohs 和 wee 标准
- 此圆形橡胶是直向安装
- 长使用寿命
- 多用途（商业和家庭）
- 由天然橡胶和镀锌钢制成

# RS Pro M10 镀锌钢防振安装 25-200 压缩负载 46mm 直径天然橡胶

RS 号: 126-3556



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

起初、这款不显眼的防振支脚看起来可能过于简单化。但是、这款防振安装件的强大功能受到了全球许多用户的赞赏。

我们很荣幸地 RS Pro pro 防振橡胶支脚、适用于隔离重型机械的振动、并可用作不平坦地板的调平设备。此外，还提供不锈钢金属部件，适合与食品行业机械一起使用。

通用性使橡胶安装件成为吸收、隔离振动和防止噪声的完美解决方案。我们提供种类繁多的安装件、这些安装件的应用范围要大得多、以解决工业级机械在基础设施方面的问题。通过在产品上使用与表面接触的安装件、您可以确信受控的移动和噪音有限。这些橡胶的使用寿命非常长、这意味着这是一项长期投资。防振安装件不仅可保护地板或机器、还可保护人员免受潜在伤害。工程师证明我们的产品系列提供了与领先品牌同等的质量、而无需支付高昂的价格。

## 一般规格

脚部形状	圆形
静态负载能力	25-200
材料	天然橡胶
肖氏硬度	55 肖氏 a
金属加工	镀锌钢
压缩负载	25-200
系列	fmm
安装类型	拧入
脚部颜色	黑色
应用	重型机械工业、保护硬木地板

## 机械规格

螺纹尺寸	M10
直径	46mm
脚部高度	15mm
总高度	16mm

操作环境规格

最高工作温度

+100°C

认证

合规性 / 认证

符合 rohs 和 wee 标准

