

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器 板后安装



1437805
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板后安装，PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps)，EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)，4-位置，PVC，绿色RAL 6018，屏蔽，针式插头，直头，M12-SPEEDCON，编码: D，与 端自由出线，板后安装，电缆连接，电缆长度: 0.5 m，PROFINET PVC绞线CAT5，备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号：1239684

优势

- 预装不同标准长度的电缆，可立即使用
- 连接器组装方式和电缆长度可定制
- 电缆侧密封，确保密封紧密性
- 电缆设计用于所有常见网络和现场总线
- 可达到很高的传输安全：至外壳的屏蔽连接，采用可选的EMC螺母

商业数据

订货号	1437805
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABQDGD
产品关键代码	ABQDGD
目录页面	页码307 (PC-2011)
GTIN	4046356458542
单件重量（含包装）	67.1 g
单件重量（不含包装）	58.5 g
原产地	DE

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器

板后安装



1437805
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

技术数据

说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
订货信息:	供货范围包括锁紧螺母。

安装

安装类型	板后安装
------	------

产品属性

产品类型	圆形连接器（设备侧）
应用	数据
传感器类型	PROFINET
位数	4
出线口编号	1
屏蔽	有
编码	D
螺纹类型	M12

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	FKM
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
外护套，材料	PVC

电气特性

额定过电压	2.5 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	250 V AC
额定电流 I _N	4 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求，须遵守电缆技术数据)
传输介质	铜缆
传输特征（类别）	CAT5 (IEC 11801:2002)

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器

板后安装



1437805
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

连接数据

导线连接

连接方式	电缆连接
触点类型	针式插头
紧固扭矩	2 Nm ... 3 Nm (安装侧)

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

连接器

连接1

插座设计	针式插头
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	SPEEDCON
编码	D

连接2

插座设计	端自由出线
------	-------

电缆/电线

电缆长度	0.5 m
------	-------

PROFINET PVC绞线CAT5 [93B]

尺寸图	
电缆重量	67 kg/km
UL AWM	21694
位数	4
屏蔽	有
光缆类型	PROFINET PVC绞线CAT5 [93B]
导线结构	1x4xAWG22/7 , SF/TQ
信号运行时间	5.3 ns/m
信号速度	0.66 c

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器板后安装



1437805
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

导线结构 信号线	7x 0.25 mm
AWG，信号线	22
导线横截面	4x 0.34 mm²
线径，包括绝缘层	1.55 mm
电缆外径	6.50 mm ±0.2 mm
外护套，材料	PVC
外护套，颜色	绿色RAL 6018
导线材料	镀锡铜绞线
导线绝缘材料	PE
单线，颜色	白色，黄色，蓝色，橙色
厚度，外部护套	大约 0.90 mm
总绞线	星绞四线组
光缆屏蔽盖板	85 %
绝缘电阻	≥ 500 MΩ*km
耦合电阻	≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz)
回路电阻	≤ 120.00 Ω/km
波阻抗	100 Ω ±15 Ω (100 MHz)
额定电压，电缆	600 V
线芯测试电压／线芯	2000 V (50 Hz，1 min)
线芯测试电压／屏蔽	2000.00 V (50 Hz，1 min)
最小弯曲半径，固定安装	3 x D
最小弯曲半径，活动安装	7 x D
最小弯曲半径，固定式安装	20 mm
最小弯曲半径，移动式安装	46 mm
近端串扰衰减 (NEXT)	80 dB (1 MHz)
	76 dB (4 MHz)
	70 dB (10 MHz)
	65 dB (16 MHz)
	63 dB (20 MHz)
	60 dB (31.25 MHz)
	55 dB (62.5 MHz)
	50 dB (100 MHz)
屏蔽衰减	2.1 dB (1 MHz)
	4 dB (4 MHz)
	6.3 dB (10 MHz)
	8 dB (16 MHz)
	9 dB (20 MHz)
	11.4 dB (31.25 MHz)
	16.5 dB (62.5 MHz)
	21.3 dB (100 MHz)
阻燃	符合UL 1685 (CSA FT 4)
阻油性	一定程度上可防油

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器

板后安装



1437805
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

其它防护功能	防紫外线 (符合UL 1581，第 1200部分)
环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C (电缆，固定式安装)
	-40 °C ... 70 °C (电缆，活动式安装)
环境温度（安装）	-20 °C ... 60 °C

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67 (已插入情况下)
	IP65 (已插入情况下)
	IP65/IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)

标准和规范

M12	
标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器 板后安装




1437805

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

图纸

图表



I = 电流强度, T = 环境温度

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器 板后安装



1437805

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

 UL认证 认证ID: E118976-20100522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	4 A	- 22	-

 cUL认证 认证ID: E221474-20220907				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	1.5 A	-	-

 UL认证 认证ID: E221474-20220907				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	250 V	4 A	-	-

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器 板后安装



1437805
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO - 设备连接器 板后安装



1437805
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437805>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	534331ab-23b9-4a4c-a2a1-0eb9daa2bd2d

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn