

Produktdatenblatt

Eigenschaften

IMT47275

Worklamp, Thorsman, 55W, 6800 lumen,
4000K, French Socket with USB A+C



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman Worklights
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitslampe
Geräteanwendung	Beleuchtung
Lichtquelle	LED 55 W

Zusatzmerkmale

[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	220 - 240 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsleistung in W	55 W
Ausgangsspannung	5 V, 2,4 A
Steckerpol-Konfiguration	2-polig + E
Steckernorm	Schuko/FR Denmark
Anzahl Steckdosen	1 2-polig + E, Französisch
Lichtfluss	6800 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusematerial	PC + rubber
Höhe	290 mm
Breite	280 mm
Tiefe	82 mm
Produktgewicht	2,6 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IK)	IK08
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen