# CAB-TE MR36F/OE/24/S/ 3M - Kabel

2909732

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909732

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabel zur Umsetzung von Bailey INFI 90 auf moderne Steuerungsplattformen. Kabel mit offenen Enden für universelle Konfigurationen, 36 Leiter, 3,0 m

## Ihre Vorteile

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
- Einzeladern mit Aderendhülse versehen
- Einseitig offenes Ende
- MR-Steckverbinder an einem Ende
- 1:1-Verbindung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2909732 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
| Produktschlüssel | DK2BL4 |
| GTIN | 4055626682570 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,01 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,01 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | US |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkabel |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 125 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 125 V DC |
| Strom (pro Pfad) | ≤ 1 A |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungslänge | 3 m |
| Polzahl | 37 |
| Geschirmt | ja |
| Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 37x 0,25 mm² |
| Leitungsaußendurchmesser | 10,50 mm |
| Halogenfreiheit | nein |

Farbcode: Einzelader

| | |
|---|---|
| schwarz | MR36F (1) = () |
| weiß | MR36F (2) = () |
| rot | MR36F (3) = () |
| grün | MR36F (4) = () |
| orange | MR36F (5) = () |
| blau | MR36F (6) = () |
| weiß-schwarz | MR36F (7) = () |
| rot-schwarz | MR36F (8) = () |
| grün-schwarz | MR36F (9) = () |
| orange-schwarz | MR36F (10) = () |
| blau-schwarz | MR36F (11) = () |
| schwarz-weiß | MR36F (12) = () |
| rot-weiß | MR36F (13) = () |
| grün-weiß | MR36F (14) = () |
| blau-weiß | MR36F (15) = () |
| schwarz-rot | MR36F (16) = () |
| weiß-rot | MR36F (17) = () |

| | |
|---|---|
| orange-rot | MR36F (18) = () |
| blau-rot | MR36F (19) = () |
| rot-grün | MR36F (20) = () |
| orange-grün | MR36F (21) = () |
| schwarz-weiß | MR36F (22) = () |
| weiß-schwarz | MR36F (23) = () |
| rot-schwarz | MR36F (24) = () |
| grün-schwarz | MR36F (25) = () |
| orange-schwarz | MR36F (26) = () |
| blau-schwarz | MR36F (27) = () |
| schwarz-rot | MR36F (28) = () |
| weiß-rot | MR36F (29) = () |
| rot-schwarz | MR36F (30) = () |
| grün-schwarz | MR36F (31) = () |
| orange-schwarz | MR36F (32) = () |
| blau-weiß | MR36F (33) = () |
| schwarz-weiß | MR36F (34) = () |
| weiß-rot | MR36F (35) = () |
| orange-weiß | MR36F (36) = () |

## Anschlussdaten

### Feldebene

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Miniatur-Rechtecksteckverbinder (MR) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 36 |

### Steuerungsebene

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Einzeladern |
| Polzahl | 37 |
| Hinweis | Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt. |

## Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242220 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000237 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, keine Qualifizierung für europäischen Markt |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de