




WTT12L-B2568

PowerProx

BARREIRAS DE LUZ MULTITASK

SICK
Sensor Intelligence.



Informações do pedido

Tipo	Nº de artigo
WTT12L-B2568	1072628

Outras versões do aparelho e acessórios → www.sick.com/PowerProx

Figura pode ser diferente



Dados técnicos em detalhe

Características

Princípio do sensor/ detecção	Sensor de luz de reflexão, Supressão do fundo
Dimensões (L x A x P)	20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm
Forma da carcaça (saída de luz)	Retangular
Distância de comutação máx.	50 mm ... 3.800 mm ¹⁾
Distância de comutação	100 mm ... 3.800 mm ^{1) 2)}
Tipo de luz	Luz vermelha visível
Emissor de luz	Laser ³⁾
Tamanho do ponto de luz (distância)	Ø 18 mm (3.800 mm)
Comprimento de onda	658 nm
Classe de laser	1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
Ajuste	Potenciômetro, 4 voltas (2)

¹⁾ Objeto a ser detectado com 6 ... 90% de luminescência (com base no padrão branco DIN 5033).

²⁾ Ajustável.

³⁾ Vida útil média: 100.000 h a T_U = +25 °C.

Mecânica/sistema elétrico

Tensão de alimentação	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Ondulação residual	$\leq 5 V_{ss}$ ²⁾
Consumo de corrente	70 mA ³⁾
Saída de comutação	Push-pull: PNP/NPN ⁴⁾
Número de saídas de comutação	2 (Q ₁ , Q ₂) ⁴⁾
Tipo de ligação	Comutação por luz ⁴⁾
Corrente de saída I_{max}	≤ 100 mA
Tempo de resposta	≤ 5 ms ⁵⁾
Frequência de comutação	100 Hz ⁶⁾
Saída analógica	-
Entrada	L/D = Comutação por sombra/luz
Tipo de conexão	Conector macho M12, 5 pinos
Circuitos de proteção	A ⁷⁾ B ⁸⁾ C ⁹⁾
Classe de proteção	III
Peso	48 g
Material da carcaça	Plástico, VISTAL®
Material, lente	Plástico, PMMA
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente, operação	-35 °C ... +50 °C ¹⁰⁾
Temperatura ambiente, depósito	-40 °C ... +70 °C
Tempo de aquecimento	< 15 min ¹¹⁾
Tempo de inicialização	< 300 ms
Nº arquivo UL	NRKH.E181493

¹⁾ Valores-limite. Operação em rede protegida contra curto-circuitos máx. 8 A.

²⁾ Não pode estar acima ou abaixo das tolerâncias U_V .

³⁾ Sem carga. Com $U_V = 24$ V.

⁴⁾ Q₁, Q₂ = 2 limiares de comutação, comutação por luz.

⁵⁾ Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica.

⁶⁾ Com proporção sombra/luz 1:1.

⁷⁾ A = conexões protegidas contra inversão de pólos U_V .

⁸⁾ B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa.

⁹⁾ C = Supressão de impulsos parasitas.

¹⁰⁾ A partir de uma $T_u = 45$ °C, é permitida uma corrente de saída máx. $I_{máx} = 50$ mA.

¹¹⁾ Abaixo de uma $T_u = -10$ °C, é necessário um tempo de aquecimento.

Características de segurança

MTTF_D	133 anos
DC_{avg}	0%


Classificações

ECI@ss 5.0	27270904
-------------------	----------


ECI@ss 5.1.4	27270904
ECI@ss 6.0	27270904
ECI@ss 6.2	27270904
ECI@ss 7.0	27270904
ECI@ss 8.0	27270904
ECI@ss 8.1	27270904
ECI@ss 9.0	27270904
ECI@ss 10.0	27270904
ECI@ss 11.0	27270904
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

Esquema de conexão

Cd-286




Curva característica




- ① Distância de comutação sobre preto, remissão 6%
- ② Distância de comutação sobre branco, remissão 90%

Tamanho do ponto de luz



Reprodutibilidade



[illegible]

- ## 6 SENSORES FOTOELÉTRICOS | SICK

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicação na Europa, Ásia e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clientes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida útil da máquina e garante a segurança e a produtividade.

Isto para nós significa "Sensor Intelligence."

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCÊ:

Pessoas de contato e outros locais de produção → www.sick.com