


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Klemmenblock Linergy 125A, 4-polig, 4 x 15 Stück Schraubanschlüsse

LGY412560

EAN Code: 3606480542107

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	Linergy DS
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatible Produktfamilie	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys ComPacT
Produktkompatibilität	Räumliche Abgrenzungen
Beschreibung der Pole	4P
Verteilerblock-Ausgänge	4 x 15 Löcher
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	125 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	4,2 kA für 1 s
[IpK] Bemessungs-Stoßstrom	28 kA
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Schraubklemme 1 cable(s) 10...35 mm² fest Versorgung: Schraubklemme 1 cable(s) 6...35 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 3 cable(s) 6...35 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 3 cable(s) 4...25 mm² flexibel mit Kabelende Verteilung: Schraubklemme 11 cable(s) 1,5...16 mm² fest Verteilung: Schraubklemme 11 cable(s) 1,5...10 mm² flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 6,5 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 6,5 mm Versorgung: 2,5 Nm flach Schraubenzieher 9,5 mm Versorgung: 2,5 Nm PZ2 Schraubenzieher 9,5 mm Verteilung: 2 Nm flach Schraubenzieher 8,5 mm Verteilung: 2 Nm PZ2 Schraubenzieher 8,5 mm
9-mm-Raster	20
Höhe	100 mm
Breite	174 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	50,5 mm
Produktgewicht	0,562 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	10,500 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	603,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,502 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	90,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Halogenfreies Produkt
PVC-frei	Ja

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.