

Données techniques


21309EAKW33C3


Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	45 mm
D - Diamètre Extérieur	100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	65 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	86,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	6,84 mm
k - Diamètre trou	3 mm
Référence du manchon associé	H309
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	0,93 kg



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	138000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	134000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	16300000 mN
e - Coefficient	0.23
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.31
N ref - Vitesse thermique de référence	33600 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	49800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	54 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	50 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	91 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

