



Sorties	
Sortie signal	signal analogique
Sortie analogique (tension) [V]	0,5...10
Résistance de charge min. [Ω]	10000
Protection courts-circuits	oui



Transmetteurs de débit avec clapet anti-retour

SBU12DI040KG/US

Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Etendue de mesure		[l/min]	0,3...25
Plage de débit		[l/min]	75
Exactitude / déviations			
Répétabilité			1
		[% de la valeur finale]	
Erreur de mesure			± 5
		[% de la valeur finale]	
Temps de réponse			
Temps de réponse		[s]	< 0,01
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	0...60
Température de stockage		[°C]	-15...80
Indice de protection			IP 65; IP 67
Tests / homologations			
CEM		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF		[Années]	3004
Données mécaniques			
Poids		[g]	740,5
Boîtier			rectangulaire
Dimensions		[mm]	124,5 x 80 x 40
Matières			aluminium anodisé; PA
Matières en contact avec le fluide			inox (1.4401 / 316); laiton; aluminium anodisé; PU; Joint torique: FKM
Raccord process			taraudage G 1/2 taraudage
Cycles de commutation mécaniques			10 millions
Accessoires			
Fourniture			bouchons de fermeture
Remarques			
Remarques		Les variations de la température ont une influence faible sur les réglages standards indiqués pour des lubrifiants.	
		Pour des huiles, les réglages sont influencés par la température et la viscosité.	
		Recommandation Utiliser un filtre de 200 micromètres	
		Toutes les indications s'appliquent aux lubrifiants (20 °C).	
Unité d'emballage			1 pièces

Transmetteurs de débit avec clapet anti-retour


SBU12DI040KG/US

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
WH = blanc

Diagrammes et courbes

