




FAG

UCF213

Corps de roulement à bride

Palier applique UCF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	65 mm	Alésage
L	187 mm	Largeur de bride
U	69,7 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	61.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	40.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	2.090 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	4,9 kg	Poids

Cotes de montage

J	149 mm	Distance trous de fixation
N	19 mm	Trou de fixation
N ₁	149 mm	Distance trous de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	50 mm	Hauteur logement
A ₁	20 mm	Épaisseur de bride
A ₂	30 mm	Distance piste
B	69,7 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
F213	Corps de palier
UC213	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.