


45x90L

A = 11,3 cm²
 $I_x = 82,0 \text{ cm}^4$
 $I_y = 23,6 \text{ cm}^4$
 $W_x = 18,2 \text{ cm}^3$
 $W_y = 10,5 \text{ cm}^3$
 m = 3,0 kg/m



19435

Abdeckkappe	Farbe	ESD	Nr.
45x90 (1x)	Signalgrau		20 3 842 548 756
45x90 (1x)	Schwarz		20 3 842 548 757


Material: PP

Abdeckkappe mit Loch	Farbe	ESD	Nr.
45x90 (1x)	Signalgrau		20 3 842 548 804
45x90 (1x)	Schwarz		20 3 842 548 805

Material: PP

45x90L 2N

A = 12,0 cm²
 $I_x = 85,6 \text{ cm}^4$
 $I_y = 26,9 \text{ cm}^4$
 $W_x = 38,1 \text{ cm}^3$
 $W_y = 6,0 \text{ cm}^3$
 m = 3,2 kg/m



19436

Abdeckkappe: Siehe 45x90

45x90L	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 6000	3 842 992 432 / L
1 Stück M12	60 ... 6000	3 842 992 453 / L
1 Stück M12 M12	110 ... 6000	3 842 992 433 / L
1 Stück D17 D17	80 ... 6000	3 842 992 437 / L
1 Stück D17 D17V	80 ... 6000	3 842 992 436 / L
1 Stück D17V	60 ... 6000	3 842 992 452 / L
1 Stück D17V D17V	90 ... 6000	3 842 992 435 / L
1 Stück LF LF	80 ... 6000	3 842 993 084 / L
12 Stück	6070	3 842 553 612

Profilbearbeitung: M12: In allen Kernzügen
 D17: In Nuten B/F, C/E
 D17V: In Nuten A/D
 LF: In Nuten A/D

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

45x90L	3 842 993 662 / ...
Länge L (mm)	50 ... 6000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A,D) ¹⁾
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ An benannten Nuten

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

45x90L 2N	L (mm)	Nr.
1 Stück	50 ... 6000	3 842 993 644 / L
12 Stück	6070	3 842 538 299

Quick & Easy (S. 2-8, s. Ausklappseiten)

45x90L 2N	3 842 993 751 / ...
Länge L (mm)	50 ... 6000
Standard-Profilbearbeitung (Mindestlänge beachten, S. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A,D) ¹⁾
Individuelle Profilbearbeitung (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ An benannten Nuten

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm