



### Presentazione

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | TeSys                                                       |
| Nome prodotto              | TeSys LE                                                    |
| Nome dispositivo           | LE1D                                                        |
| Tipo prodotto              | Avviatore DOL in cassetta                                   |
| Applicazione               | Standard                                                    |
| Categoria di utilizzazione | AC-3                                                        |
| Composizione dispositivo   | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Contattore |
| Tipo di comando            | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset rosso O       |

### Caratteristiche tecniche

|                                             |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza motore [kW]                         | 15 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz<br>15 kW a 415 V CA 50/60 Hz<br>15 kW a 440 V CA 50/60 Hz<br>7,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz<br>18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz<br>18,5 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 26,5 A                                                                                                                                                                                      |
| [Uc] control circuit voltage                | 380 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                           |
| Numero ingressi cavo                        | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore                                                |
| Larghezza                                   | 101 mm                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                                     | 201 mm                                                                                                                                                                                      |
| Profondità                                  | 153,5 mm                                                                                                                                                                                    |
| Peso netto                                  | 4,32 kg                                                                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Materiale                  | Polycarbonato             |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a CEI 60529 |
| Grado di protezione IK     | IK07 conforme a CEI 60529 |
| Norme di riferimento       | IEC 60947-4-1             |
| Temperatura ambiente       | -5...40 °C                |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard         |
| Certificazioni prodotto    | UKCA                      |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium            |
| Regolamento REACh           | Dichiarazione REACh               |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità  EU RoHS Dichiarazione |
| Toxic heavy metal free      | Si                                |
| Mercury free                | Si                                |
| RoHS exemption information  | Si                                |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina     |

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>          |
| Profilo di circolarità  | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |