




Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD



Application	
Version	montage par cylindre de serrage, avec équerre de protection, pour boîtiers, O5
Données mécaniques	
Poids [g]	345,5
Type de montage	platine; (M10)
Matières	inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: zamac
Accessoires	
Fourniture	vis à tête cylindrique: 1 x (M10 x 120 mm)
	Ecrous: 2 x M10
	rondelles: 2
	vis à tête cylindrique: 2 x (M5 x 16 mm)

E21084



Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------