

产品参数表

规格



涂层型通讯模块，Modbus TCP和EtherNet/IP，10/100M，3个RJ45 Ethernet 口，带路由功能，仅支持M580 CPU且使用以太网背板

BMENOC0321C

主要信息

产品系列	Modicon M580
产品类型	通信模块

补充信息

适用范围	BMEXBP... - Ethernet + X-总线机架
供电电源	通过机架的内部电源
集成连接类型	3 Ethernet, 连接器类型: RJ45, 传输率: 10/100/1000 Mbps, 传输模式: 双重屏蔽的双绞线对
内存使用量	应用程序保存 Activating the advanced web server
传输支持媒质	以太网背板
通讯服务	带宽管理 FDR服务器 Modbus TCP I/O扫描器和消息传递 EtherNet/IP I/O扫描器和消息传递 RSTP支持 IP forwarding Email
网页服务	FactoryCast 配置
网页服务器	高级
电流消耗	1800 mA 在...上 3.3 V 直流
本地信号指示	1 个LED (绿色) for 处理器运行 (RUN) 1 个LED (红色) for 处理器或系统故障 (ERR) 1 个LED (绿色/红色) for ETH MS (Ethernet 端口配置状态) 1 个LED (绿色/红色) for Eth NS (Ethernet 网络状态) 1 个LED (绿色/红色) for Eth NS1 (Ethernet network status) 1 个LED (绿色/红色) for Eth NS2 (Ethernet network status)
净重	0.2 kg

环境

IP 等级	IP20
保护处理	三防涂层
运行温度	0...60 °C
标识	CE

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

产品认证	CE UL CSA RCM EAC 商船 ATEX zone 2/22 IECEX zone 2/22
标准	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/34/EU - ATEX directive
环境特征	Gas resistant class Gx 符合 ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 符合 IEC 60721-3-3 防尘 class 3S4 符合 IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 符合 IEC 60721-3-3 Salt resistant 等级2 符合 IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 符合 IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 符合 IEC 60721-3-3 危险区域 1类2级

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	5.500 cm
包装1：宽度	11.000 cm
包装1：长度	12.000 cm
包装重量	263.000 g
包装2：包装单位类型	S02
包装2：包装单位数量	15
包装2：高度	15.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	4.270 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	283
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative





