

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

分线盒，类型: 1RU，保护等级: IP20，标识材料: 金属，接线方式: 接合，壳体尺寸: 1，颜色: 灰色



产品描述

FDX 20系列19"分线盒，1个RU，带可拆卸的抽屉，可用于24x LC双工OM4，粉色，可立即用于分线（已正确预装：24个LC双工耦合器、24个空位插头、48条尾缆、4个盒子、4个分线梳、1个盒盖）。
4个进线口（背面）包括2个Pg16电缆接头、2个螺帽和19"安装套件。

优势

- 支持正面直观操作，统一外形有助于实现柜内清晰的布线
- 支持六个放置方向，实现灵活DIN导轨安装
- 适用于工业应用
- 支持即插即用，缩短安装时间
- 链路中的直线排布引脚分配
- 元件经全面测试，确保持续可靠的数据连接
- 卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
- 传输速率达1000 Mbps

商业数据

订货号	1145413
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNAIB
产品关键代码	ABNGBA
GTIN	4063151135652
单件重量（含包装）	2,982.61 g
单件重量（不含包装）	2,982.61 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	网络分线盒
系列	FDX 20 series
类型	19"-机架式补丁模块
连接图表	LC-Duplex
出线口编号	4
导线数	48
模块插槽数目	24
插槽数目	48
螺钉连接类型	2x Pg16
保护盖	是

电气特性

衰减	≤ 0.3 dB
传输介质	FO

连接数据

连接技术

连接方式	接合
------	----

尺寸

宽度	480 mm
高度	44.45 mm
深度	280 mm

机械特性

冷压头直径	1.25 mm
-------	---------

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
冷压头材料	氧化锆陶瓷
外壳材料	金属
外壳表面材料	粉末镀层, 灰色

电缆/电线

光缆类型	玻璃光纤
光缆类型	Loose Tube
电缆结构	半松散的紧密型电缆 (STB)
电缆外径	7 mm ... 12 mm
电缆外径	6 mm ... 12 mm
单根导线直径	900 µm

1145413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1145413>

单线, 颜色	颜色编码
长度	750 mm
无卤素	是
阻燃	是

光纤

光纤数	48
光纤	GOF
光纤类型	多模50/125 µm玻璃光纤
衰减	≤ 0.3 dB (850 nm / 1300 nm)
回流损失	≥ 35 dB (850 nm / 1300 nm)
传输介质	FO

机械特性

机械参数

螺钉连接类型	2x Pg16
插/拔周期	≥ 500
最小弯曲半径	30 mm

特性

衰减	≤ 0.3 dB
----	----------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (组装)	0 °C ... 50 °C
抗UV辐射	是

标准和规范

阻燃	是
----	---

安装

安装类型	19"支架安装
------	---------

1145413
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1145413>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1145413
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1145413>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn