Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

ランプブロック

販売事業者
Rs-online

704.950.1/D



https://rs-online.eao.com/component/704.950.1...

お客様の製品:



704.950.1/D
ランプブロック

電気的特性

規格:	スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子:	ダブルプラグインターミナル, 6.3 x 0.8 mm
スイッチング ポジション:	2ポジション
電線断面図:	ダブルプラグイン接続 2 x 6.3 mm x 0.8 mm
重量:	0.013 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP00
使用温度:	- 40 ° C ～ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	最大 300 m / s^2、パルス幅 18 ms （正弦波 EN IEC 60068-2-27）
耐振動性:	最大 100 m / s^2 10 Hz ～ 500 Hz、（正弦波 EN IEC 60068-2-6）
耐候性:	相対湿度、最大95%、結露しないこと

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	ランプブロック, プラスチック, ダブルプラグインターミナル, 6.3 x 0.8 mm

ハウジング 材質:	プラスチック
製品属性:	端子：ニッケルメッキ端子、ブランク端子 Cu/Sn
ヒント:	長寿命、極めて短い反発時間、安定した接触抵抗を特長。

配線図:



寸法図:



A = ねじ端子
B = スプリングケージ端子 (PIT)
C = プラグイン端子 6.3 mm x 0.8 mm
D = ダブルプラグイン接続 6.3 mm x 0.8 mm