


AR20(*)-B to AR60(*)-B, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR40-F04H-1-B

Fiche technique


General series information



Spécifications standards

Exécutions spéciales 1	Sans
Taille du corps	40
Fonction de débit inverse	Sans
Taraudage	F (G)
Orifice	04 (1/2)
Option	H (Avec écrou de réglage, pour fixation sur panneau)
Semi-standard	1 [Plage de pression de réglage 0.02 à 0.2 MPa]
Exécutions spéciales 2	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Poids	0.445 Kg


Dimensions



Constructions

Construction

AR30(K)-B/AR40(K)-B



Nomenclature

Réf.	Description	Matière	Modèle	Couleur
1	Corps	Moulé en zinc	AR10-A	Argent platiné
		Moulé en aluminium	AR20(K)-B à AR60(K)-B	
2	Couvercle	Polyacétale	AR10-A	Argent platiné
			AR20(K)-B à AR40(K)-B	
		Moulé en aluminium	AR50(K)-B/ AR60(K)-B	

Pièces de rechange

[AR10-A]

Réf.	Description	Matière	Référence
3	Ensemble clapet	HNBR	AR10P-090S
4	Ensemble piston	Polyacétale	AR10P-150AS
5	Ensemble clapet antiretour	Polyacétale	131329
6	Bague	Polyacétale	AR12P-030

[AR20(K)-B à AR60(K)-B]

Réf.	Description	Matière	Référence		
			AR30(K)-B	AR40(K)-B	AR40(K)-06-B
3	Ensemble clapet	Laiton, HNBR	AR30P-410S	AR40P-410S	
4	Ensemble membrane	NBR résistant au changement de climat	AR30P-150AS	AR40P-150AS	
5	Ensemble clapet antiretour	Polyacétale	AR30P-050AS	AR40P-050AS	
6	Bague	Polyacétale	AR33P-030	AR43P-030	
7	Ensemble clapet ^(Note)	—	AR23KP-020AS		

Note) L'ensemble à clapet antiretour n'est disponible que pour un régulateur avec mécanisme de débit inversé (AR20K-B à AR60K-B).
L'ensemble inclus le corps du clapet antiretour, son couvercle et 2 vis.

Information supplémentaire

Catalogue	AC-B-B_FR.pdf
Manuels d'installation	IM_ARx_SMV43FR.pdf IM_ARx_SMV43EN.pdf
Operation manuals	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf