
Fiche technique du produit

Spécifications



FuPact ISFT ISFL - contact auxiliaire OF avec boitier et rivets pour ISFT/ISFL

LV480841

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	FuPacT
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application de l'appareil	Indication à distance
Compatibilité de gamme	FuPacT ISFT100N sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT100 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT250 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT400 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFT630 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL250 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL400 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL630 sectionneur inter-fusible FuPacT ISFL1250 sectionneur inter-fusible
Type de contacts auxiliaires	Standard
Contact fonction	Contact inverseur
Composition de contacts de signalisation	1 NO/NF

Complémentaires

Pouvoir de coupure du contact de sortie	AC-12 : 6 A à 24 V AC-12 : 6 A à 48 V AC-12 : 6 A à 110 V AC-12 : 6 A à 220/240 V AC-15 : 2 A à 24 V AC-15 : 2 A à 48 V AC-15 : 2 A à 110 V AC-15 : 2 A à 220/240 V DC-12 : 3 A à 24 V DC-12 : 1 A à 48 V DC-12 : 0,4 A à 110 V DC-12 : 0,2 A à 220/240 V
Charge minimum	3 mA à 24 V
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V
Composition du kit	Accessoire de montage Enveloppe
Normes	CEI 60947-5-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	0,800 cm
Largeur de l'emballage 1	2,400 cm
Longueur de l'emballage 1	3,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,000 g

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	960,000 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	27,360 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Directive POP	**Aucun POP**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**