

FAG


7205-B-XL-TVP-UA

Roulement à billes à contact oblique

Roulements à billes à contact oblique 72...-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

variante de design	B	B
joint	Sans	Sans
Cage	TVP	Cage plastique
classe de tolérance	P6	Classe 6 (P6)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
condition de l'appairage (jeu axial / précharge)	UA	Jeu standard
lubrifiant	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
D	52 mm	Diamètre extérieur
B	15 mm	Width
C _r	16.200 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	9.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	620 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	19.200 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	13.700 1/min	Vitesse de base
≈m	0,126 kg	Poids



Cotes de montage

d a min	30,6 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D a max	46,4 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
D b max	47,8 mm	Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure
r a max	1 mm	Rayon de gorge maximum
r a1 max	0,6 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r min	1 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
D 1	42,02 mm	Diamètre joint bague extérieure
d 1	35,54 mm	Diamètre joint bague intérieure
a	23,7 mm	Distance sommet des cones de pression
α	40 °	Contact angle

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

A min	34 µm	Jeu axial par jeu min.
Tol (+)	8 µm	Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu

Caractéristiques

 Effort radial

 Effort axial uni directionnel

 Lubrification à la graisse

 lubrification à l'huile

 Ouvert