

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO - 总线电缆



1419035
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



总线电缆，CANopen®，DeviceNet™，5-位置，PUR 无卤素，银灰色RAL 7001，屏蔽，自由出线，与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON，编码: A，电缆长度: 5 m，插拔式连接器非屏蔽

商业数据

订货号	1419035
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CDD
产品关键代码	AF1CDD
目录页面	页码431 (C-2-2019)
GTIN	4046356542784
单件重量（含包装）	318.2 g
单件重量（不含包装）	310.5 g
原产地	PL

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO - 总线电缆



1419035
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>

技术数据

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
应用	标准
传感器类型	CANopen®
位数	5
出线口编号	1
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

接口

总线系统	CANopen®/DeviceNet™
信号类型/分类	CANopen®
	DeviceNet™

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

电气特性

额定电压 U _N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I _N	4 A
传输介质	铜缆

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
夹具本体材料	TPU
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

连接数据

针位分配

触点 颜色 (信号指示) 触点 (可选)	1 (孔式插头) SR (屏蔽)
	2 (孔式插头) RD (V+)
	3 (孔式插头) BK (V-)
	4 (孔式插头) WH (CAN_H)
	5 (孔式插头) BU (CAN_L)

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO - 总线电缆



1419035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>

连接器

连接1

类型	自由出线
----	------

连接2

型号	自由出线
----	------

电缆/电线

电缆长度	5 m
------	-----

CANopen®/DeviceNet™ , PUR , 灰色 [923]

尺寸图		
电缆重量	90 kg/km	
UL AWM	21198 (80°C/300 V)	
位数	4	
屏蔽	有	
光缆类型	CANopen®/DeviceNet™ , PUR , 灰色 [923]	
导线结构	2xAWG24/19+2xAWG22/19	
导线结构 信号线	19x 0.13 mm	
AWG , 信号线	24	
导线结构 , 电压电源	19x 0.15 mm	
AWG电源	22	
导线横截面	2x 0.25 mm² (数据电缆)	
	2x 0.34 mm² (电源)	
	1x 0.34 mm² (填充线芯)	
线径 , 包括绝缘层	1.95 mm ±0.05 mm (数据电缆)	
	1.4 mm ±0.05 mm (电源)	
电缆外径	6.70 mm ±0.3 mm	
外护套 , 材料	PUR	
外护套 , 颜色	银灰色RAL 7001	
导线材料	镀锡铜绞线	
导线绝缘材料	发泡聚乙烯 (数据电缆)	
	PE (电源)	
单线 , 颜色	红黑色 , 蓝白色	
双绞线	2根线为一对	
双绞线屏蔽类型	塑料涂层铝箔 , 铝在外侧	

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO - 总线电缆



1419035
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>


总绞线	2对绞线绞合在1根绞合型填充线芯上
光缆屏蔽盖板	80 %
绝缘电阻	≥ 5 GΩ*km (数据电缆)
	≥ 5 GΩ*km (电源)
回路电阻	≤ 181.80 Ω/km (数据电缆)
	≤ 114.80 Ω/km (电源)
波阻抗	120 Ω ±10 % (1 MHz)
电缆容量	额定 40 nF/km (数据电缆)
额定电压，电缆	≤ 300 V (峰值，不适用于高功率应用)
线芯测试电压 / 线芯	2000 V (50 Hz，1 min)
线芯测试电压 / 屏蔽	2000.00 V (50 Hz，1 min)
最小弯曲半径，固定安装	5 x D
最小弯曲半径，活动安装	10 x D
最小弯曲半径，固定式安装	34 mm
最小弯曲半径，移动式安装	67 mm
动态负载能力 (弯曲)	最大折弯次数: 5000000， 弯曲半径: 70 mm， 弯曲半径: 10 x D， 横向轨迹: 4.5 m， 横向速度: 3 m/s， 加速度: 3 m/s²， 环境温度: ≤ 70 °C
屏蔽衰减	≤ 22.9 dB/km (1 MHz)
	≤ 16.4 dB/km (500 kHz时)
	≤ 9.5 dB/km (125 kHz时)
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
	符合IEC 60754-1
阻燃	UL 1581，第1060节 (FT-1)
	IEC 60332-1
其它防护功能	粘性低
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-20 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)
	≤ 70 °C (电缆，用于拖链应用)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67

图纸

尺寸图



M12 x 1孔式，直头

示意图




M12孔式连接器引脚分配，5芯，A编码，插座侧视图

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO - 总线电缆

1419035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>

电路图



M12孔式触点分配

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO - 总线电缆



1419035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>

	UL 认证 认证ID: FILE E 221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	4 A	-	-

	cUL Listed 认证ID: FILE E 221474			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	4 A	-	-

	EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387			

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO - 总线电缆



1419035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419035>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	3.156千克二氧化碳当量