


PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座



1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座， 额定横截面: 6 mm²， 颜色: 绿色， 额定电流: 76 A (41 A， 与PC 6插头连接)， 额定电压(III/2): 1000 V， 触点表面: Ag， 触点类型: 针式插头， 电位数: 4， 行数: 1， 位数: 4， 连接量: 4， 产品系列: PCV 6-16/..-G， 针距: 10.16 mm， 安装: 波峰焊， 针脚排列: 直线排列， 焊针 [P]: 4 mm， 每个电势的焊针数量: 3， 插拔系统: COMBICON PC 16， 针式连接器样式对齐: 标准， 互锁: 不带， 安装方式: 不带， 包装类型: 纸箱包装， PC 16系列连接器的额定电流为76 A。PC 6连接器的额定电流为41 A (UL标准为50 A)。

优势

- 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需

商业数据

订货号	1922501
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AAESAD
产品关键代码	AAESAD
目录页面	页码195 (CC-2002)
GTIN	4017918726966
单件重量 (含包装)	15.748 g
单件重量 (不含包装)	15.047 g
原产地	PL

PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座

1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>



技术数据

产品属性

产品类型	PCB插座
产品系列	PCV 6-16/..-G
产品线	COMBICON Connectors XL
类型	标准
位数	4
针距	10.16 mm
连接量	4
行数	1
电位数目	4
安装法兰	不带
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	3

电气特性

特性

额定电流 I_N	76 A (41 A , 与PC 6插头连接)
额定电压 U_N	1000 V
接触电阻	0.3 mΩ
额定电压 (III/3)	630 V
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
额定电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压 (III/2)	8 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压 (II/2)	6 kV

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS , 根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	completely silver-plated
触点区域金属表面 (顶层)	银色 (4 - 8 μm Ag)
焊接区域金属表面 (顶层)	银色 (4 - 8 μm Ag)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
---------	-----------

PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座

1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>



绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

概述	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
----	---

尺寸

尺寸图	
针距	10.16 mm
宽度 [w]	43.68 mm
高度[h]	32.3 mm
长度[l]	15.16 mm
高度	28.3 mm
焊针长度[P]	4 mm
引脚尺寸	0.8 x 1.2 mm

PCB设计

孔径	1.7 mm
----	--------

机械测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座

1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>



插芯中的触点底座

规格	IEC 60512-15-1:2008-05
插芯触点支架 要求 >20 N	已通过测试

插入/拔出力

结果	已通过测试
周期数	50
每个接线位的插入强度约	11 N
每个接线位的拔出强度约	12 N

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	9

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	630 V
额定电涌电压 (III/3)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	5.5 mm
最小爬电距离(III/3)	8 mm
额定绝缘电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	8 mm
最小爬电距离(II/2)	8 mm
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)

PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座



1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>

每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	9.8 kV
体积电阻 R ₁	0.3 mΩ
体积电阻 R ₂	0.4 mΩ
插入／拔出周期	50
绝缘电阻，相邻接线位	> 5 MΩ

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体，温度40°C，1周期
热应力	105 °C/168 h
大功率频率耐受电压	4.26 kV

环境条件


环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C
相对湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


图纸

图表



型号：PC 16/...-ST-10,16，带PCV 6-16/...-G-10,16

图表



型号：SPC 16/...-ST-10,16，带PCV 6-16/...-G-10,16


PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座

1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>



开孔图/焊盘环宽



PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座



1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>

 cULus认证 认证ID: E60425-20040202				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	66 A	-	-
使用组 C	300 V	66 A	-	-
使用组 D	600 V	5 A	-	-

 VDE绘图认证 认证ID: 40055586				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	76 A	-	-

PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座



1922501

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PCV 6-16/ 4-G-10,16 - PCB插座



1922501
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1922501>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.321千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn