
TS9256

Sonde de température avec câble et raccord process

TS-015KIKD06...../US



Caractéristiques du produit			
Etendue de mesure		-50...250 °C	-58...482 °F
Raccord process		adaptateur autoserrant Ø 6 mm	
Longueur d'installation EL	[mm]	50	
Application			
Elément de mesure		1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides		milieux liquides et gazeux	
Profondeur d'installation minimum	[mm]	15	
Données électriques			
Classe de protection		III	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Longueur de la sonde L	[mm]	50	
Etendue de mesure		-50...250 °C	-58...482 °F
Remarque sur l'étendue de mesure		stationnaire: 280 °C / 536 °F (10000 h)	
Exactitude / déviations			
Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x|t|)	
Temps de réponse			
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	11 / 37; (selon DIN EN 60751)	
Conditions d'utilisation			
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
MTTF	[Années]	11415,5	
Données mécaniques			
Poids	[g]	29,3	
Boîtier		cylindrique	
Dimensions	[mm]	Ø 6 / L = 50	
Matières		inox 1.4571 (316Ti); PFA/PTFE	
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process		adaptateur autoserrant Ø 6 mm	
Diamètre de la sonde	[mm]	6	

TS9256

Sonde de température avec câble et raccord process

TS-015KIKD06...../US

Longueur d'installation EL	[mm]	50

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,15 m, PTFE

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

