




Données techniques

29330E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	150 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	250 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	189,6 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	222,5 mm
T - Hauteur de butée	60 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	28 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	38 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	53,8 mm
a - Position Point Application Charges	87 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	10,9 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	878000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	2950000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	292000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	8400 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	7800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	14400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	9.591 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	11.409 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	7.285 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	3.643 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.457 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	219 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	195 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	158 mm
db2 - Diamètre max entretoise	163 mm

