




Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/BS-200-K



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Portée [mm]		4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		40 x 26 x 26
Application		
Application		Détecteur de position pour actionneurs 1/4 de tour
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...30 DC
Consommation [mA]		15; (24 V)
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		200
Fréquence de commutation DC [Hz]		1300
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée [mm]		4
Portée réelle Sr [mm]		4 ± 10 %
Portée de travail [mm]		0...3,25



Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/BS-200-K

Exactitude / déviations			
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2	
Hystérésis	[% de Sr]	1...15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-20...80
Indice de protection			IP 67
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	1064	
Homologation UL		Ta	0...40 °C
		Enclosure type	Type 1
		Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques			
Poids	[g]	53,5	
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions	[mm]	40 x 26 x 26	
Matières		PBT; PC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	2 x LED, jaune
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			
Connecteur: 1 x M18; codage: A			
			

Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/BS-200-K

Raccordement

