




Répartiteur

ZDO6H050MSS0005H09




Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 67; IP 68
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1



Répartiteur

ZDO6H050MSS0005H09

Données mécaniques		
Poids	[g]	604,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	100 x 54 x 22
Matières		boîtier: PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	cycles de courbure	> 2 Mio.
Accessoires		
Fourniture	Bouchons protecteurs: 2	
	étiquettes: 6	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Raccordement électrique - emplacement		
Connecteur: 6 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		
		



Répartiteur

ZDO6H050MSS0005H09

Raccordement

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune