



Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Contrôleur

Complémentaires

Nombre de ports	1 connexion Modbus série - RS485
Nombre d'entrées/sorties	8 (total) 4 entrée analogique(s) 2 entrée logique(s) 2 sortie logique(s)
Nombre d'entrée logique	2
Entrée logique	PNP ou NPN (positive/négative)
Utilisation des contacts	Contacts libre de potentiel
Alimentation électrique du capteur	5 V CC 12 V CC
Nombre de sortie logique	1 pour collecteur ouvert 1 SPST
Nombre d'entrées analogiques	2 entrée NTC analogique 2 entrée Pt 1000 analogique, plage: 4...20 mA ou 0...5 V ou 0...10 V
[Us] tension d'alimentation	24 V +/- 10 % CA/CC
Type d'afficheur	Sans afficheur
Support de montage	Rail DIN
Largeur	70,2 Mm
Hauteur	87 Mm
Profondeur	61,6 Mm

Environnement

Marquage	CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...50 °C
Degré de protection IP	IP20

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606480752902
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	IT

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 Cm
Largeur de l'emballage 1	9,100 Cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	310,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	2,138 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 047 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	10.41812723959728
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.1115051918043258
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.004696289541949586
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	1036.2299940284656
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	1036 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5216254315182522
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.5 kg CO2 eq.
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	1047
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption 
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : Commercialisé