

# HP 453154-B21 kompatibel SFP Transceiver Modul - Kupfer - 1000BASE-T

Product ID: 453154B21ST



Das 453154B21ST ist ein TAA-konformes, HP 453154-B21-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HP®-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupferkabel für 1000BASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100 m.

## Technische Daten:

- **Maximale Datenübertragungsrate:** 1000 Mbps
- **Typ:** Kupfer
- **Verbindungstyp:** RJ45-Verbindung
- **Maximale Übertragungsentfernung:** 100 m
- **MTBF:** 805.386 Stunden
- **Stromverbrauch:** Weniger als 1,3 Watt
- **DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** Nein

Dieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

## **StarTech.com SFPs**

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Austausch defekter oder beschädigter SFP-Module in HP-Switches und -Routern
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf Remote-Segmente

### Features

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP 453154-B21
- SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Verwendet eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln.
- Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,3 W
- Hotswap-fähig mit Glasfasernmodulen

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	HP
	Industrienormen	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
<b>Leistung</b>	Auto MDIX	Ja
	DDM	Nein
	Faseroptiktyp	Kupfer
	Kompatible Netzwerke	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	Max. Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s
	Max. Übertragungsentfernung	100 m (328 ft)
	MTBF	805.386 Stunden
<b>Steckverbinder</b>	Anschlüsse lokales Gerät	1 - RJ-45 Buchse
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	System- und Kabelanforderungen	MSA- oder HP-konformer SFP-Port
		Zur Verwendung in 1-Gigabit-Netzwerkgeräten und Medienkonvertern
<b>Strom</b>	Stromverbrauch	< 1.3 W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Silber
	Gehäusotyp	Aluminium
	Produktbreite	0.6 in [15.1 mm]
	Produktgewicht	0.8 oz [24 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15.7 mm]
	Produktlänge	2.9 in [74.8 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	2 oz [56 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - SFP-Transceiver

Product appearance and specifications are subject to change without notice.