



FAG




NJ220-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

X-life

Information technique




Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	TVP2	Cage massive en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	100 mm	Alésage
D	180 mm	Diamètre extérieur
B	34 mm	Largeur
C _r	295.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	305.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	52.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	5.300 1/min	vitesse limite
n _{gr}	3.450 1/min	Vitesse de base
≈m	3,48 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	112 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$d_{a \max}$	117 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
$D_{a \max}$	168 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$d_{c \min}$	130 mm	Épaulement d'arbre minimum
$r_{a \max}$	2,1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	2,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
$r_{1 \min}$	2,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1,5 mm	Déplacement axial
E	163 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	119 mm	Diamètre de piste bague intérieure
$D_{1 \min}$	156,9 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure
d_1	127,3 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HJ220-E

Rondéle en L

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert