



AXK1226-A/0-10

Cage à aiguilles axiale

Cages à aiguilles axiales, a simple effet,  
selon DIN 5405-2

Information technique



dimensions principale & données de performance

|                 |              |                              |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| D <sub>c1</sub> | 12 mm        | Alésage cage                 |
| D <sub>c</sub>  | 26 mm        | Diamètre extérieur           |
| D <sub>w</sub>  | 2 mm         | Diamètre éléments roulants   |
| E <sub>a</sub>  | 25 mm        | Dimension piste              |
| E <sub>b</sub>  | 14 mm        | Dimension piste              |
| c <sub>a</sub>  | 9.900 N      | Charge dyn. de base, axiale  |
| c <sub>0a</sub> | 29.000 N     | charge stat. de base, axiale |
| c <sub>ua</sub> | 2.950 N      | limite à la fatigue, axiale  |
| n <sub>G</sub>  | 15.200 1/min | vitesse limite               |
| n <sub>gr</sub> | 6.500 1/min  | Vitesse de base              |
| ≈m              | 3,488 g      | Poids                        |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |

information additionnelle

AS1226

Rondelle de roulement axial