




Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG



- 1 zone d'étanchéité
2 G1 Taraudage Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression 25 bar 4 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	264,6
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	raccord pour tuyaux SMS DN50 (2") $\varnothing$ 65 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 μ m / Rz = 4 μ m
Etanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Accessoires

Fourniture	Joints toriques: 1 x (24 x 2 mm), EPDM conforme FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123 bague d'étanchéité: 1, PEEK, conforme FDA, E30124

E33298



Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2" O-RG

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces