
OGS200

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/US100



Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		boîtier fileté
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	624
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		émetteur
Portée	[m]	< 20
Portée réglable		non
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	800
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	755
Données mécaniques		
Poids	[g]	49,1
Boîtier		boîtier fileté

OGS200

Barrage photoélectrique émetteur


OGS-OOKG/US100

Dimensions [mm]		M18 x 1 / L = 60
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L)
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement



OGS200

Barrage photoélectrique émetteur

OGS-OOKG/US100

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

